

Garant**Hydrohouder Schacht-Ø 40 mm, ØD1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319752 20
GTIN	4062406254544
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

Unieke spanoverbrugging, spant h6 en h7 – schachten. Lasering aan kopse kant en uitlijnschroef aan de houder voor een eenvoudige en duidelijke oriëntatie van de boorstang. Inclusief lengte-instelschroef. Geschikt voor inwendige koeling.

Flexibele toepassing op elk revolutype.

Voordeel:

- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.**
- **Snel en eenvoudig te hanteren.**
- **Flexibel gebruik van tussenhulzen.**
- **Perfekte centrering.**

Toepassing:

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M22×1
Span-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₃	40 mm
Afkoppellengte A-maat	19,5 mm

Ø D ₂	46 mm
Nuttige lengte L ₁	69 mm
Breedte B	56 mm
Producttype	Hydrohouder