

**Garant****Hydrohouder Schacht-Ø 40 mm, ØD1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319752 16
GTIN	4062406254537
Artikelklasse	31M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Unieke spanoverbrugging, spant h6 en h7 – schachten. Lasering aan kopse kant en uitlijnschroef aan de houder voor een eenvoudige en duidelijke oriëntatie van de boorstang. Inclusief lengte-instelschroef. Geschikt voor inwendige koeling.

Flexibele toepassing op elk revolutype.

**Voordeel:**

- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.**
- **Snel en eenvoudig te hanteren.**
- **Flexibel gebruik van tussenhulzen.**
- **Perfecte centrering.**

**Toepassing:**

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	69 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Schroefdraad M	M22×1

Afkoppellengte A-maat	19,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	46 mm
Breedte B	56 mm
Producttype	Hydrohouder