

**Handplaatschaar Gereedschapsstaal, Rechts snijdend, totale lengte: 250mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 760201 250    |
| GTIN          | 4062406253790 |
| Artikelklasse | 72D           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.

**Gereedschapsstaal**, snijkanten inductief gehard (HRC 58 – 60), ook voor V2A-platen tot 1,0 mm.

**Toepassing:**

voor rechte sneden.

**Norm:**

Ähnlich **DIN 6438**

**Technische beschrijving**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Lengte snijkanten | 60 mm           |
| totale lengte     | 250 mm          |
| Inzetsoort        | Rechts snijdend |
| Producttype       | Schaar          |