

**HOLEX****Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep, Links snijdend, totale lengte: 260mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	766043 260
GTIN	4062406254834
Artikelklasse	72D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.

Microvertanding. schaarkop van **edelstaal** (HRC 58 – 60), armen van plaatstaal, vernikkeld.

Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.

**Snijcapaciteit:** plaat tot 1,8 mm, V2A-plaat tot 1,2mm.

**Toepassing:**

voor doorlopende rechte snedes en figuren.

**Technische beschrijving**

Lengte snijkanten	33 mm
totale lengte	260 mm
Inzetsoort	Links snijdend
Producttype	Schaar