

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel met bamboeblad, Lengte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920016 2000
GTIN	4062406254926
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Workstation eLevel – elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de **hoogte van de hele werkplek** aangepast.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar**.

Hefkolom geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar**.

Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar**.

Opmerking:

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).**

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefunite. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

Technische beschrijving

Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja

Gewicht	93 kg
Werkblad dikte	50 mm
Materiaal werkblad	Bamboe
Serie	Workstation
Model	eLevel
Hoogteverstelling traploos	ja
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	700 - 1000 mm
Werkblad diepte	700 mm
Breedte	2000 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Diepte	800 mm
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Hoogteverstelling werkplek	700-1000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Toetsenbordlade Type 1	927341 1
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927600 300/2
Pc-houder Type M	928753 M

Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 500/5	927600 500/5
Scheidingsplaat voor Workstation Geschikt voor workstationdiepte 800 mm	920350 800
Staanders Hoogte 1362 mm	928010 1362
Staanders Hoogte 200 mm	928010 200
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927600 300/3
CPU-kast 16G Hoogte 500 mm	927335 500
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927300 300/3
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/4	927315 500/4
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927600 400/4
Ladenbehuizing 24G verrijdbaar Hoogte behuizing / aantal lades 500/5 mm	927620 500/5
Staanders Hoogte 481 mm	928010 481
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/3	927315 500/3
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927300 300/2
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927300 400/4
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 400/4	927315 400/4
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/5	927315 500/5
Staanders Hoogte 962 mm	928010 962
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3