

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel met bamboeblad, Lengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920006 1500
GTIN	4062406254872
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

workstation mLevel, de werkplek die zich aan uw behoeften aanpast. Klassieke handmatige hoogteverstelling in een raster van 25 mm via een onderstel met fixatieschroeven; de hele werkplek wordt veresteld. Schaalverdeling van de exacte werkhoogte aan de binnenzijde van de tafel voor eenvoudige bediening.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar**.

Hefkolom geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar**.

Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar**.

Technische beschrijving

Materiaal werkblad	Bamboe
Hoogteverstelling traploos	nee
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	750 - 1000 mm
Serie	Workstation
Werkblad lengte	1500 mm
Model	mLevel
Gewicht	70 kg
Breedte	1500 mm

Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Werkblad dikte	50 mm
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	nee
Werkblad diepte	700 mm
Diepte	800 mm
Hoogteverstelling werkplek	750-1000 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	Mechanisch
Bladdikte	50 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

Accessoires

Reinigings- en verzorgingsolieset Type 1	926403 1
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927600 400/4
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/3	927300 400/3
Staanders Hoogte 1362 mm	928010 1362
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 500/5	927600 500/5
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 400/4	927315 400/4
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927600 300/3
CPU-kast 16G Hoogte 500 mm	927335 500
Staanders Hoogte 200 mm	928010 200
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/3	927315 500/3

Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/3	927300 300/3
Staanders Hoogte 481 mm	928010 481
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/4	927315 500/4
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927300 300/2
Ladenbehuizing 24G verrijdbaar Hoogte behuizing / aantal lades 500/5 mm	927620 500/5
Pc-houder Type M	928753 M
Toetsenbordlade Type 1	927341 1
Staanders Hoogte 962 mm	928010 962
Ladenbehuizing 16G verrijdbaar Hoogte behuizing mm / aantal lades 500/5	927315 500/5
Multifix Geschikt voor type 300	928201 300
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 200/1	927600 200/1
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 400/4	927300 400/4
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927600 300/2