

Garant GRIDLINE

**Hoekwerkplek met onderstel met bamboeblad, Werkblad lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920106 1000
GTIN	4062406254971
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoekwerkplek voor Workstation. Hoogteverstelling in een raster van 25 mm door onderstel met fixatieschroeven. Met onderstel van plaatstaal en vierkante buis, draagvermogen **250 kg**.

**T.b.v.:**

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Geen elektrische hoogteverstelling van de hoekwerkplek mogelijk.

**Kleur:**

**Onderstel** antracietgrijs, RAL 7016 (niet configureerbaar), **zij- en achterwanden** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Bij de combinatie van de hoekwerkplek met Workstation eLevel of eLevel+ zijn scheidingsplaten aan de workstations verplicht voorgeschreven.

**Technische beschrijving**

Uitlopend op bladdiepte	750 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Werkblad diepte	1000 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	750 - 1000 mm
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw

Serie	Workstation
Breedte	1100 mm
Diepte	800 mm
Werkblad dikte	50 mm
Gewicht	80 kg
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek	750-1000 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	Mechanisch
Bladdikte	50 mm
Nivellering	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Hoekwerkplek

---

## Accessoires

Reinigings- en verzorgingsolieset Type 1	926403 1
--	----------