

Garant GRIDLINE

**Hoekmodule met bamboeblad, Werkblad lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920116 1000
GTIN	4062406254988
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoekwerkplek voor Workstation. Eenvoudige uitvoering met bevestigingshoeken van plaatstaal, in hoogte verstelbare steunvoet, draagvermogen **150 kg**. Handmatig in hoogte verstelbaar.

**T.b.v.:**

Workstation mLevel.

**Kleur:**

**Onderstel** antracietgrijs, RAL 7016 (niet configureerbaar), **zij- en achterwanden** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Werkblad lengte	1000 mm
Uitlopend op bladdiepte	800 mm
Gewicht	32 kg
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	700 - 1000 mm
Werkblad diepte	1000 mm
Serie	Workstation

Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Breedte	1000 mm
Werkblad dikte	50 mm
Diepte	800 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek	700-1000 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	150 kg
Uitvoering hoogteverstelling	Mechanisch
Bladdikte	50 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Hoekwerkplek

---

## Accessoires

Reinigings- en verzorgingsolieset Type 1	926403 1
--	----------