



Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, schaalverdeling van rechts naar links, Totale lengte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	461815 300
GTIN	4062406254803
Artikelklasse	42G

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel. Bovenkant met ½ mm-verdeling, onderkant met 1 mm-verdeling. **Schaalverdeling van rechts naar links.**

Technische beschrijving

Doorsnede breedte	13 mm
Kalibratie	F8
Doorsnede dikte	0,5 mm
Lengte	300 mm
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm	026200 500
-------------------------------------------------	------------