



## Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, schaalverdeling met nulpunt in het midden, Totale lengte: 300mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	461818 300
GTIN	4062406255039
Artikelklasse	42G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Roestvrij** verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel. Boven- en onderkant met 1 mm-verdeling. **Schaalverdeling met nulpunt in het midden.**

### Technische beschrijving

Doorsnede breedte	13 mm
Kalibratie	F8
Doorsnede dikte	0,5 mm
Lengte	300 mm
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

### Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm	026200 500
---	------------