

HOLEX

Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, schaalverdeling van rechts naar links, Totale lengte: 1000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	461815 1000
GTIN	4062406255022
Artikelklasse	42G

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel. Bovenkant met ½ mm-verdeling, onderkant met 1 mm-verdeling. **Schaalverdeling van rechts naar links.**

Technische beschrijving

Doorsnede breedte	18 mm
Lengte	1000 mm
Doorsnede dikte	0,5 mm
Kalibratie	F8
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 1000 mm	026200 1000
--	-------------