


**HOLEX****Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, schaalverdeling met nulpunt in het midden, Totale lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461818 1000
GTIN	4062406255053
Artikelklasse	42G

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Roestvrij** verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel. Boven- en onderkant met 1 mm-verdeling. **Schaalverdeling met nulpunt in het midden.**

**Technische beschrijving**

Doorsnede dikte	0,5 mm
Lengte	1000 mm
Doorsnede breedte	18 mm
Kalibratie	F8
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

**Dienstverlening**

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 1000 mm	026200 1000
--	-------------