



CNMG 09T304, Soort: HBT020

Bestelgegevens

Bestelnummer	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 09T304 HBT020 Soort: HBT020
 Spaanbreker: PF
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HBT020
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Coating	TiCN

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Spaanbreker	PF
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien