



CNMG 120408, Soort: HBT020

Bestelgegevens

Bestelnummer	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 120408 HBT020 Soort: HBT020
 Spaanbreker: PF
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	PF
Soort	HBT020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Aantal wisselingen/snikkanten	4
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien