



CNMG 09T304, Soort: HBT020

Bestelgegevens

Bestelnummer	250188 HBT020
GTIN	4062406256111
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 09T304 HBT020 Soort: HBT020
 Spaanbreker: PM
 Snijdiepte a_p : 0,8 - 5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,45 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,8 - 5 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Spaanbreker	PM

Coating	TiCN
Hoofdtoepassing	P
Soort	HBT020
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien