

**CNMG 160608, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250204 HBT130
GTIN	4062406256180
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CNMG 160608 HBT130 Soort: HBT130  
 Spaanbreker: MM  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HBT130
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Hoofdtoepassing	M
Coating	TiCN
Spaanbreker	MM
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien