


CNMG 160612, Soort: HBT130

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250221 HBT130 |
| GTIN | 4062406256265 |
| Artikelklasse | 22D |

Omschrijving

CNMG 160612 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MR
 Snijdiepte a_p : 2 - 6 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,55 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Coating | TiCN |
| Snijdiepte a_p | 2 - 6 mm |
| Hoofdtoepassing | M |
| Soort | HBT130 |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 40 - 180 m/min |
| ISO-code wisselplaat | CNMG 160612 |
| Snijmateriaal | HM |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Voeding f | 0,15 - 0,55 mm/omw, |
| Hoekradius | 1,2 mm |
| Spaanbreker | MR |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |