


**DNMG 150604, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DNMG 150604 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PF
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Spaanbreker	PF
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HBT020
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien