

**DNMG 150608, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DNMG 150608 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MR
Snijdiepte a_p : 2 - 6 mm
Voeding f : 0,15 - 0,55 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	2 - 6 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Soort	HBT130
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	MR

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien