


SNMG 120408, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Coating	TiCN
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Soort	HBT130
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Spaanbreker	MM

Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien