


**TNMG 160404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Spaanbreker	PM
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Soort	HBT020
Snijdiepte a_p	0,8 - 5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min

Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien