


**TNMG 160408, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

TNMG 160408 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Coating	TiCN
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HBT020
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408

Spaanbreker	PM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien