


**WNMG 060408, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Artikelklasse	22D

Omschrijving

WNMG 060408 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,12 - 0,45 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Coating	TiCN
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,

ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Spaanbreker	MM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Soort	HBT130
Producttype	Wisselplaat voor het draaien