


**WNMG 060404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Soort	HBT020
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PM
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a_p	0,8 - 5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM

Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien