


**WNMG 080404, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

WNMG 080404 HBT130 Soort: HBT130  
Spaanbreker: MM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Soort	HBT130
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien