


**CCMT 120404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CCMT 120404 HBT020 Soort: HBT020  
 Spaanbreker: PF  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PF
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404

Soort	HBT020
Coating	TiCN
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien