


**CCMT 120404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CCMT 120404 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,12 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snedecndities	licht onderbroken
Coating	TiCN

Spaanbreker	PM
Soort	HBT020
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien