



CCMT 120408, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CCMT 120408 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MM
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 3 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	HBT130

Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	TiCN
Spaanbreker	MM
Snijdiepte a_p	0,3 - 3 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien