


**DCMT 11T308, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260508 HBT020
GTIN	4062406257378
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

DCMT 11T308 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Soort	HBT020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min

Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Spaanbreker	PM
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien