


**DCMT 070204, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Artikelklasse	22D

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Spaanbreker	PM
Soort	HBT020
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	TiCN
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Voeding $f$	0,12 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijmateriaal	HM

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien