


TCMT 16T304, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	260968 HBT130
GTIN	4062406257484
Artikelklasse	22D

Omschrijving

TCMT 16T304 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MF
 Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snij kanten	3
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Soort	HBT130
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Coating	TiCN
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	MF
Snedecondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien