


SCMT 120404, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Artikelklasse	22D

Omschrijving

SCMT 120404 HBT130 Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MM
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Spaanbreker	MM
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,

Hoekradius	0,4 mm
Soort	HBT130
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien