


**TCMT 110204, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261012 HBT020
GTIN	4062406257514
Artikelklasse	22D

Omschrijving

TCMT 110204 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,12 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	PM
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Soort	HBT020
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	3
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien