


**TCMT 16T304, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261018 HBT020
GTIN	4062406257538
Artikelklasse	22D

Omschrijving

TCMT 16T304 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,12 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	PM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Aantal wisselingen/snij kanten	3

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	TiCN
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HBT020
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien