

**TCMT 16T308, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

TCMT 16T308 HBT130 Soort: HBT130  
Spaanbreker: MM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Coating	TiCN
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HBT130
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,35 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	3
Snijmateriaal	HM

Spaanbreker	MM
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien