


**TCMT 16T308, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

TCMT 16T308 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Coating	TiCN
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,12 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	3
Soort	HBT020

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Producttype	Wisselplaat voor het draaien