

**VBMT 110304, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Artikelklasse	22D

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Spaanbreker	MM
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HBT130
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien