

**VBMT 160404, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

VBMT 160404 HBT130 Soort: HBT130  
Spaanbreker: MM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HBT130
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	M

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	MM
Coating	TiCN
Snedecndities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien