

Garant
eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	250008 16/09
GTIN	4045197807991
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DCLNR/L 1616H09

geschikte wisselplaat: CN.. 09T3..

Functiebreedte L₄: 23 mm

Koplengte L₁: 27 mm

Totale lengte L: 100 mm

Onderlegplaat: 259033 7

Technische beschrijving

ISO-code houder	DCLNR/L 1616H09
Onderlegplaat	259033 7
Plaatafmeting	9 mm
Functiebreedte L ₄	23 mm

Schachtgrootte	16 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 12
Koplengte L ₁	27 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Totale lengte L	100 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 5
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Klemstukunit Type 12	259036 12
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Onderlegplaat	259229
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat Type 5	259027 5
Schroef voor onderlegplaat	259616
Onderlegplaat Type 7	259033 7
Klemstukunit	259515