

Garant**eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250008 20/12
GTIN	4045197808905
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DCLNR/L 2020K12

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Functiebreedte L_4 : 26 mm

Koplengte L_1 : 29 mm

Totale lengte L: 125 mm

Onderlegplaat: 259033 2

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259033 2
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Koplengte L_1	29 mm

ISO-code houder	DCLNR/L 2020K12
Functiebreedte L ₄	26 mm
Plaatafmeting	12 mm
Schachtgrootte	20 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 8
Totale lengte L	125 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	259027 2
Onderlegplaat Type 2	259033 2
Schroef voor onderlegplaat	259612
Klemstukunit Type 8	259036 8
Klemstukunit	259511
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat	259224
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10