

Garant**eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250009 16/09
GTIN	4045197808929
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DCLNR/L 1616H09

geschikte wisselplaat: CN.. 09T3..

Functiebreedte L₄: 23 mm

Koplengte L₁: 27 mm

Totale lengte L: 100 mm

Onderlegplaat: 259033 7

Technische beschrijving

Schachtgrootte	16 mm
Functiebreedte L ₄	23 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 5
Onderlegplaat	259033 7
Plaatafmeting	9 mm

Koplengthe L ₁	27 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Klemstuk, schroef, veer	259036 13
ISO-code houder	DCLNR/L 1616H09
Totale lengte L	100 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 7	259033 7
Klemstukunit	259516
Schroef voor onderlegplaat Type 5	259027 5
Klemstukunit Type 13	259036 13
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Schroef voor onderlegplaat	259616
Onderlegplaat	259229
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500