

Garant
eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250600 16/11
GTIN	4045197808950
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 1616H11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L_4 : 22 mm

Koplengte L_1 : 33 mm

Totale lengte L: 100 mm

Onderlegplaat: 269007 1

Technische beschrijving

Klemstuk, schroef, veer	259036 8
Koplengte L_1	33 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 1616H11
Schachtgrootte	16 mm

geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Functiebreedte L ₄	22 mm
Totale lengte L	100 mm
Plaatafmeting	11 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 3
Onderlegplaat	269007 1
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 1	269007 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat	269070
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259027 3
Schroef voor onderlegplaat	259613