

**VCMT 110304, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Soort	HBT020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	PM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Snedecndities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	TiCN
Hoofdtoepassing	P

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien