


Garant**Rastervacuümplaat Venturi-systeem, Type: VR1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	384900 VR1
GTIN	4062406256432
Artikelklasse	31E

Omschrijving**Uitvoering:**

Aluminium, staalblauw geëloxeerd. Werkdruk 3,5 – 8 bar. Het eindvacuüm bedraagt ca. 80 mbar (92% vacuüm). Geïntegreerde geluiddemper vermindert de geluidsontwikkeling. Vlakheid $\pm 0,5$ mm. Inclusief 2 ZeroClamp-boringen 12M10, steekmaat 200 mm.

Voordeel:

Voordelig instapsysteem. Weinig onderhoud nodig. Direct gebruiksklaar. Het is mogelijk om snel en eenvoudig om te bouwen **naar vacuümpompgebruik**.

Toepassing:

Voor vacuümspannen **zonder** vacuümpomp.

Levering:

Aanslagschijven, perslucht slang $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturi-mondstuk (1x).
Afdichtkoord $\varnothing 4$ mm (10 m). Slangtule (1x), stekker LW 12 (1x), spanklemstukken (2x).

Opmerking:

Bij het gebruik van Venturi-mondstukken wordt afgeraden van een bewerking met koelvloeistofemulsie.

Technische beschrijving

Lengte	300 mm
Hoogte	32,5 mm
Breedte	200 mm

Raster	12,5 mm
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Vacuüm-spanplaat