


Garant**Rastervacuümplaat Venturi-systeem, Type: VRV0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	384900 VRV0
GTIN	4062406256425
Artikelklasse	31E

Omschrijving**Uitvoering:**

Aluminium, staalblauw geëloxeerd. Werkdruk 3,5 – 8 bar. Het eindvacuüm bedraagt ca. 80 mbar (92% vacuüm). Geïntegreerde geluiddemper vermindert de geluidsontwikkeling. Vlakheid $\pm 0,5$ mm.

Voordeel:

Voordelig instapsysteem. Weinig onderhoud nodig. Direct gebruiksklaar.

Toepassing:

Voor vacuümspannen **zonder** vacuümpomp. Voor toepassing op **machineklemmen**. Vooral dunne onderdelen kunnen flexibel en met weinig moeite worden gespannen.

Levering:

Aanslagschijven, perslucht slang $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturi-mondstuk (1x).

Afdichtkoord $\varnothing 4$ mm (10 m).

Opmerking:

Bij het gebruik van Venturi-mondstukken wordt afgeraden van een bewerking met koelvloeistofemulsie.

Technische beschrijving

Lengte	200 mm
Raster	12,5 mm
Breedte	125 mm

Hoogte	21 mm
Producttype	Vacuüm-spanplaat