


**Garant****Sleufvacuümplaat Venturi-systeem, Type: VSV0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	384905 VSV0
GTIN	4062406256449
Artikelklasse	31E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aluminium, staalblauw geëloxeerd. Werkdruk 3,5 – 8 bar. Het eindvacuüm bedraagt ca. 80 mbar (92% vacuüm). Geïntegreerde geluiddemper vermindert de geluidsontwikkeling. Vlakheid  $\pm 0,5$  mm.

**Voordeel:**

**Voordeelig instapsysteem.** Weinig onderhoud nodig. Direct gebruiksklaar.

**Toepassing:**

Voor vacuümspannen **zonder** vacuümpomp. Voor toepassing op **machineklemmen**. Vooral dunne onderdelen kunnen flexibel en met weinig moeite worden gespannen.

**Levering:**

Aanslagschijven, perslucht slang  $\varnothing 10$  mm (1 m), Venturi-mondstuk (1x).

Rubberen adaptermat (1x).

**Opmerking:**

Bij het gebruik van Venturi-mondstukken wordt afgeraden van een bewerking met koelvloeistofemulsie.

**Technische beschrijving**

Breedte	125 mm
Lengte	200 mm
Hoogte	21 mm

Producttype

Vacuüm-spanplaat