

Garant
eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250600 25/15
GTIN	4045197808974
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 2525M15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 38 mm

Totale lengte L: 150 mm

Onderlegplaat: 259033 3

Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 11
ISO-code houder	DDJNR/L 2525M15
Totale lengte L	150 mm

Plaatafmeting	15 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Onderlegplaat	259033 3
Koplengte L ₁	38 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	259027 2
Onderlegplaat	259225
Schroef voor onderlegplaat	259612
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Onderlegplaat Type 3	259033 3
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500