

Garant
eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	250601 16/11
GTIN	4045197808981
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 1616H11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L₄: 22 mm

Koplengte L₁: 33 mm

Totale lengte L: 100 mm

Onderlegplaat: 269007 1

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	259027 3
ISO-code houder	DDJNR/L 1616H11
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Totale lengte L	100 mm
Onderlegplaat	269007 1

Schachtgrootte	16 mm
Functiebreedte L ₄	22 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 8
Koplengte L ₁	33 mm
Plaatafmeting	11 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259027 3
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat	269070
Onderlegplaat Type 1	269007 1
Schroef voor onderlegplaat	259613