

Garant
eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	250601 20/15
GTIN	4045197808998
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 2020K15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 38 mm

Totale lengte L: 125 mm

Onderlegplaat: 259033 3

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 11
Plaatafmeting	15 mm
Koplengte L ₁	38 mm
Onderlegplaat	259033 3

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Functiebreedte L ₄	25 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2020K15
Schachtgrootte	20 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat	259225
Schroef voor onderlegplaat	259612
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Onderlegplaat Type 3	259033 3
Schroef voor onderlegplaat Type 2	259027 2