

Garant**eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251900 20/08
GTIN	4045197809025
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DWLNR/L 2020K08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 125 mm

Onderlegplaat: 259033 6

Technische beschrijving

ISO-code houder	DWLNR/L 2020K08
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Totale lengte L	125 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 10

Plaatafmeting	8 mm
Koplenkte L ₁	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 4
Onderlegplaat	259033 6
Schachtgrootte	20 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm

659906 500